



Nová klasika v oblasti světelných zdrojů

Halogen Classic T25L

Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Výhody

- Jasné zářivé halogenové světlo, které vytváří příjemnou atmosféru
- Plně stmívatelné, od 0 do 100% pro splnění různých požadavků na osvětlení
- Nižší náklady na údržbu vzhledem k dlouhé životnosti

Vlastnosti

- Vysoká kvalita světla a excelentní barevné podání ($R_{a} \geq 100$)
- Na síťové napětí, bez nutnosti použití transformátoru
- Univerzální provozní poloha
- Okamžitý start

Aplikace


- Vhodné pro použití v domácnostech, kancelářích, obchodech, hotelích a restauracích.
- Ideální pro použití v nástěnných a stropních svítidlech

Halogen Classic T25L

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

