



Den nye, klassiske lyspæren

Halogen Classic T25L

Philips Halogen Classic gir deg de klassiske formene du er vant til. Denne nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.

Fordeler

- Gnistrende, klart halogenlys som gir den beste mulige atmosfære
- Dimmer fra 0 til 100%,
- Lavere vedlikeholdsutgifter på grunn av den lange levetiden

Funksjoner

- Overlegen lyskvalitet med perfekt fargegjengivelse ($ra=100$)
- På nettspenning, ingen transformator
- Starter med det samme
- 18 W passer godt til almennbelysning, mens 28 W er god til spesialbelysning

Søknad


- Aksent- og almennbelysning i hjemmet, på kontoret, butikker, hoteller og restauranter. Passer meget godt i små vegg- og takmonterte armaturer.

Halogen Classic T25L

Versions



Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

