



Nowy wizerunek klasycznej żarówki

Halogen Classic T25L

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ściemnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Korzyści

- Jasne, soczyste halogenowe światło pozwalające uzyskać odpowiednią atmosferę
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb
- Niższe koszty wymiany dzięki większej żywotności

Cechy

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw ($R_a = 100$)
- Lampa zasilana napięciem sieciowym — transformator nie jest potrzebny
- Dowolna pozycja robocza
- Natychmiastowy zapłon

Wniosek


- Oświetlenie akcentujące i ogólne w domach, biurach, sklepach, hotelach i restauracjach. Idealna do opraw małych, kinkietowych i sufitowych

Halogen Classic T25L

Versions



Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

