



Die neue klassische Glühlampe

Halogen Classic Tubular T32

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um die richtige Atmosphäre zu schaffen

Merkmale

- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe ($R_{a} \geq 100$)
- Netzspannungslampe, kein Transformator erforderlich
- Sofortstart

Anwendung


- Für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Wohnräumen, Büros, Geschäften, Hotels und Restaurants
- Für den Einsatz in kleinen Wand- und Anbauleuchten

Halogen Classic Tubular T32

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm

