



La nouvelle ampoule classique

Halogen Classic Tubulaire T32

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension secteur, aucun transformateur requis
- Position de fonctionnement universelle
- Instant start

Application


- Applications d'éclairage général et d'accentuation dans les maisons, bureaux, magasins, hôtels et restaurants. Le choix idéal pour les luminaires compacts à montage mural et sur plafond

Halogen Classic Tubulaire T32

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm

