



Az új klasszikus izzó

Halogen Classic T32

A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.

Előnyök

- Fényes, csillogó halogénvilágítás a megfelelő hangulat megteremtéséhez
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényigények kiszolgálásához
- Alacsonyabb csereköltések a hosszabb üzemidőnek köszönhetően

Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel ($R_a=100$)
- Hálózati feszültségről működő lámpa, nincs szükség transzformátorra
- Univerzális világítási helyzet
- Azonnali bekapcsolódás

Alkalmazás


- Otthonok, irodák, üzletek, szállodák és éttermek kiemelő jellegű, illetve általános világítása. Ideális megoldás kisméretű, fali karra vagy mennyezetre rögzített lámpatestekhez.

Halogen Classic T32

Versions



Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm

