



La nuova lampadina classica

Halogen Classic T32

Le lampadine Philips Halogen Classic sono contraddistinte dall'abituale forma classica. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

Vantaggi

- Brillante luce alogena per creare l'atmosfera giusta
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Costo di sostituzione inferiore grazie al numero maggiore di ore di funzionamento

Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Lampada alimentata direttamente dalla tensione di rete, trasformatore non necessario
- Posizione di funzionamento universale
- Accensione immediata

Applicazione


- Applicazioni di illuminazione d'accento e generale in abitazioni, uffici, negozi, hotel e ristoranti. Ideale per l'uso in apparecchi per illuminazione di piccole dimensioni a parete e a soffitto

Halogen Classic T32

Versions



Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm

