



# Yeni klasik ampul

## Halogen Classic T32

Philips Halogen Classic ampulleri alışıktığınız klasik şekilleri sunar. Bu yeni "klasik", yüksek kaliteli ışık verir, karartılabilir ve hemen yanar.

### Faydaları

- Doğru atmosferi yaratmak için parlak, canlı halojen ışık
- Farklı parlaklık gereksinimlerini karşılamak için %0 - 100 arasında tamamen karartılabilir
- Daha uzun yanık kalma saatleri sayesinde daha düşük yenileme maliyeti

### Özellikler

- Mükemmel renksel geriverim indeksine sahip (Ra=100) üstün kaliteli ışık
- Şebeke voltajıyla çalışan lamba, trafo gerekmez
- Evrensel yanma konumu
- Anında yanma

### Uygulama


- Ev, ofis, mağaza, otel ve restoranlardaki vurgulu ve genel aydınlatma uygulamaları. Küçük armatürlerde ve aplik ve tavan armatürlerinde kullanım için ideal

### Versions



## Halogen Classic T32

### Boyutlu çizim



| Product                                     | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10 | 33 mm   | 106 mm  |
| Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10  | 33 mm   | 106 mm  |

#### Onay ve Uygulama

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Enerji Verimliliği Etiketli (EEL) | D |
|-----------------------------------|---|

#### Kontroller ve Dimming

|                |      |
|----------------|------|
| Dim Edilebilir | evet |
|----------------|------|

#### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Voltaaj (Nom)                       | 230 V              |
| Başlangıç Saati (Nom)               | 0.0 s              |
| %60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom) | instant full light |

#### Genel Bilgiler

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Kapak Tabanı                 | E27       |
| Nominal Kullanım Ömrü (Nom)  | 2000 h    |
| Çalışma Konumu               | UNIVERSAL |
| Nominal Kullanım Ömrü (Saat) | 2000 h    |
| Anahtar Döngüsü              | 8000X     |

#### Işık Teknik Ayrıntıları

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Renk Sıcaklığı (Nom)                       | 2800 K |
| Renksel Geriverim İndeksi (Nom)            | 100    |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Min) | 80 %   |

#### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Lamba Kaplaması | Şeffaf (CL) |
| Lamba Biçimi    | T32         |

#### Onay ve Uygulama

| Order Code | Full Product Name                           | Enerji Tüketimi kWh/1000 sa |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 89384700   | Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10  | 70 kWh                      |
| 89386100   | Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10 | 105 kWh                     |

#### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

| Order Code | Full Product Name                          | Lamba Akımı (Nom) | Güç Eşleniği (Nom) | Güç (Nominal) |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 89384700   | Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10 | 0.30 A            | 92 W               | 70.0 W        |

| Order Code | Full Product Name                           | Lamba Akımı (Nom) | Güç Eşleniği (Nom) | Güç (Nominal) |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 89386100   | Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10 | 0.46 A            | 140 W              | 105 W         |

#### Işık Teknik Ayrıntıları

## Halogen Classic T32

| Order Code | Full Product Name                             | Aydınlatma Verimi<br>(nominal) (Nom) | Işık Akışı<br>(Nom) | Işık Akışı<br>(Nominal) (Nom) |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 89384700   | Halogen Classic 70W E27<br>230V T32 CL 1CT/10 | 17.1 lm/W                            | 1200 lm             | 1200 lm                       |

| Order Code | Full Product Name                              | Aydınlatma Verimi<br>(nominal) (Nom) | Işık Akışı<br>(Nom) | Işık Akışı<br>(Nominal) (Nom) |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 89386100   | Halogen Classic 105W<br>E27 230V T32 CL 1CT/10 | 18.9 lm/W                            | 1980 lm             | 1980 lm                       |

