



# Popis produktu

## HF-Basic II for TL-D lamps

Cenovo dostupný, spoľahlivý, vysokofrekvenčný elektronický predradník s označením CE pre žiarivky TLD. Ideálna alternatíva elektromagnetických (EM) predradníkov.

### Výhody

- Úspora energie až 25 % v porovnaní s elektromagnetickými predradníkmi typu C
- Okamžité zapnutie vám zaistí priame osvetlenie
- Vysokofrekvenčná prevádzka obmedzuje námahu očí spôsobovanú elektromagnetickými predradníkmi
- Nevyžaduje sa zapalovač ani kondenzátor, zjednodušené zapojenie v porovnaní s elektromagnetickými riešeniami.
- Rad HF-B TLD má robustný dizajn a spĺňa požiadavky na internú bezpečnosť, elektromagnetickú kompatibilitu, ako aj požiadavky testov odolnosti
- Ponúka flexibilitu na jednoduché uvoľnenie kábla
- Spĺňa požiadavky schválenia bezpečnosti prostredníctvom externej skúšobne v rámci normy IEC/EN 61347
- Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.

### Vlastnosti


- Spĺňa požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu podľa normy EN 55015 2006 + A1 2007

### Aplikácie

- Určené pre aplikácie s dlhým prevádzkovým časom výbojky a malým počtom spínaní (max. 3x denne)
- Ideálne pre inštalácie v predajniach, na letiskách, kanceláriách
- Vhodné pre nebezpečné alebo výbušné priestory.

## HF-Basic II for TL-D lamps

### Rozmerový obrázok



| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |
| HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

#### Prevádzkové a elektrické

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Vstupná frekvencia | 50 až 60 Hz  |
| Vstupné napätie    | 220 až 240 V |
| Sieťová frekvencia | 50 to 60 Hz  |

#### Mechanické časti a teleso

|        |   |
|--------|---|
| Teleso | - |
|--------|---|

#### Schválenie a použitie

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Index energetickej účinnosti | A2 |
|------------------------------|----|

### Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name                      | Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.) |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 93158030   | HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 28                                                 |

| Order Code | Full Product Name                      | Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.) |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 93160330   | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 12                                                 |

