



Predradník HF-Essential pre svetelné zdroje TL5/TL-D

HF-Essential for TL5/TL-D

Výnimočne inteligentný a spoľahlivý. HF-Essential je predradník vyznačujúci sa maximálnou cenovou výhodnosťou, tenkým tvarom a dostupnosťou určený na spoľahlivú prevádzku žiariviek. Je to tiež vhodné základné riešenie pre používateľov systémov EM, ktorí chcú využívať výhody elektronických predradníkov. Úsporný a spoľahlivý produkt HF-Essential má energetickú účinnosť triedy A2 a jeho robustný dizajn spĺňa všetky platné medzinárodné bezpečnostné a výkonnostné štandardy. Riešenie HF-Essential je určené na používanie s interiérovými svetidlami, ako sú vstavané svetidlá, ktoré sa nachádzajú najmä v kanceláriách, priemyselných prevádzkach, hoteloch, reštauráciách a iných oblastiach.

Výhody

- Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduchú prevádzku a bezproblémovú výmenu svetelných zdrojov
- Vhodné na núdzovú prevádzku s použitím jednosmerného prúdu, spĺňa požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu podľa normy EN 55015 2006 + A1 2007
- Vhodné pre svetidlá s triedou ochrany I a (po testovaní) II

Vlastnosti

- Spĺňa požiadavky na označenia CE a Kema
- Robustný dizajn so životnosťou 45 000 hodín pri teplote okolia 50 °C a s viac ako 6 000 cyklami zapnutia a vypnutia jedného svetelného zdroja
- Trieda energetickej účinnosti: A2
- Poruchovosť 0,3 % na 1 000 hodín pri maximálnej teplote krytu 75 °C
- Zapáľovač a kondenzátor sa nevyžadujú, bez blikania a hluku

HF-Essential for TL5/TL-D


Aplikácie

- Ideálny pre priestory vyžadujúce zníženie výkonu na štvorcový meter alebo prevádzkových nákladov
- Použitie v interiéri, napríklad v kancelárskych budovách, nemocniciach, obchodných domoch, nákupných centrách, doma alebo v školách

Versions



Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 128 TL5 220-240 50/60Hz	4.2 mm	21.3 mm	275.0 mm	263.0 mm	19.6 mm

