




产品描述

用于 TL5 灯的高频执行器 III

TL5 荧光灯专用的高频电子镇流器，环保、低能耗。HF-P III TL5 镇流器可提供最大程度的多功能性，满足所有必需的商业级规格。此镇流器也可提供灯具降线束的技术效益，使其兼容 TL5 ECO 节能灯具。因此，此镇流器是整体高效照明系统的一部分，可帮助您或您的客户符合所需的国际或当地的能效规范。此镇流器主要针对室内应用而设计。对于室外应用，至少应该为 I 类灯具且充分做到防水防尘。灯具应避免发生亮度激增的情况，或者在此类典型安装和应用中，应该采取任何其他必要的电气保护措施。

优点

- HF-PIII TL5 节能性好，可达不可调的固定输出镇流器的最高要求。
- 使用 HF-PIII 与 TL5 ECO 光源（系统解决方案）可节约最多的能源。
- HF-PIII TL5 系列采用了坚固的设计，达到所有与安全性和性能标准相关的国际标准。
- 高频工作消除了电感镇流器所导致的眼部疲劳
- 程序启动使光源的开关不会降低光源的可用寿命（例如与照明控制器件配合使用）
- 自动重启（电压骤降或光源替换后）确保了更换光源的操作轻松及顺利
- 符合 IEC / EN 60598-2-22 照明标准的应急直流操作。
- 保护该装置免受电源过电压及错误连接的影响。
- 智能化功率因子调节提供持续的光输出，不受电源电压波动的影响
- 通用连接器，可确保卧式手动和推入式自动布线以及垂直 ALF 自动布线的灵活性。

特点


- 节能等级 CELMA EEI = A2 BAT
- 获得 ENEC 及 CE 的批准
- 在 Tc max. 温度下寿命长达 5 万小时，对每个光源可开关 60.000 次
- 可编程的、无闪烁预热启动(< 1.0 s)
- 主动式功率因子校正，智能化动力推送
- 较高的功率因数 0.99，与 THD <10%
- 适用于 186V 至 275V (-10°C) 的应急直流操作
- 符合 EN 55015 2006 + A1 2007 的 EMC
- 通用连接器 WAGO 251

用于 TL5 灯的高频执行器 III

应用

- 适用于要求高能效的应用环境
- 用于运动检测控制系统，如飞利浦 OccuPlus
- 用于办公室、医院、超市、百货商场和学校等
- 在 1 级/室外应用中，如工厂和停车场
- 适用于紧急照明中

Versions



二维绘图

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	4.2 mm	22.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4.2 mm	22.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4.2 mm	22.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	4.2 mm	22.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	4.2 mm	22.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

应用	
能效指数	A2 BAT
运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
输入电压	220-240 V
应急	
应急镇流器照明因数 (EBLF) (标称)	100 %
机械和壳体	
外壳	L360x30x22

基本信息

用于 TL5 灯的高频执行器 III

Order Code	Full Product Name	MCB 上的产品		
		数量 (16A 类型	B)(标称)	灯具数量 灯具类型
913713028166	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	12		2 件/单位 TL5 HO
913713028266	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	28		1 件/单位 TL5/PL-L

Order Code	Full Product Name	MCB 上的产品		
		数量 (16A 类型	B)(标称)	灯具数量 灯具类型
913713028366	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	12		2 件/单位 TL5/PL-L
913713031066	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	28		1 件/单位 TL5 HE
913713031166	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	28		2 件/单位 TL5 HE

系统特性

Order Code	Full Product Name	PL-L 的照明功率	TL5 的照明功率	TL5 ECO 的照明功率	TL5 HE 的照明功率	额定镇流器照明功率
913713028166	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	-	102.5 W	93 W	-	49 W
913713028266	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	51.5W@55 W	53 W@54 W	51W@50 W	-	54/55 W
913713028366	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	102W@55 W	111W@54 W	96W@50 W	-	54/55 W
913713031066	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	-	-	-	14.0/36.5 W	14-35 W
913713031166	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	-	-	-	28.0/70.0 W	14-35 W

