



Energeticky účinné riešenie

HF-Performer III pre TL-D žiarivky

HF-Performer III TLD je energeticky nenáročný, úzky a vysokofrekvenčný elektronický predradník pre žiarivky TLD. Je ideálny na použitie v prostredí, kde sa vyžaduje vysoká energetická účinnosť. Rad HF-Performer III má robustný dizajn, spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Výhody

- Naprogramovaný štart umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez skrátenia ich životnosti.
- Núdzová prevádzka s použitím jednosmerného prúdu a v súlade s normami IEC/EN 60598-2-22 pre svietidlá
- Inteligentné napájanie zaručuje stabilné osvetlenie bez ohľadu na výkyvy napájacieho napätia
- Vhodné pre svietidlá s triedou ochrany I a (po testovaní) II
- Univerzálny konektor Wago 251 ponúka flexibilitu manuálneho horizontálneho, automatizovaného nástrčného alebo automatizovaného (ALF) vertikálneho zapojenia.

Vlastnosti

- Životnosť 50 000 hodín pri maximálnej teplote skrinky v kombinácii s viac než 60 000 cyklami zapnutia a vypnutia jedného svetelného zdroja
- Naprogramovaný štart predhriateho zdroja bez blikania (< 1,0 s), čo umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez zníženia ich životnosti
- Aktívna korekcia účinnosti na zaručenie stabilného osvetlenia bez ohľadu na výkyvy napájacieho napätia
- Jednotka je chránená pred prepätím a nesprávnym zapojením.

HF-Performer III pre TL-D žiarivky

Aplikácie

- Používa sa s radiacimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips OccuPlus
- Interiérové použitie, napríklad v kancelárskych budovách, nemocniciach, supermarketoch, obchodných domoch, priemyselných priestoroch a školách
- Exteriérové priestory triedy I, napríklad priemyselné priestory alebo parkoviská

Versions



Lamp Driver, eFluo, HF-P 3/418
TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 136 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 158 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC




Lamp Driver, eFluo, HF-P 236 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 258 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

HF-Performer III pre TL-D žiarivky

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

Schválenie a použitie

Index energetickej účinnosti	A2 BAT
------------------------------	--------

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	28
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	28

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Teleso
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x40x28
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Teleso
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x30x28

