

Předřadníky Xtreme pro dlouhou životnost a spolehlivý provoz

HF-PERFORMER II Xtreme pro TL-D

HF-Performer Xtreme je jedinečná technologie X společnosti Philips, jež pro světelné zdroje zaručuje nejvyšší doživotní spolehlivost a umožňuje dosahovat mimořádně dlouhé a spolehlivé životnosti systému HF s indexem energetické účinnosti (CELMA EEI) A2.

Výhody

- Produkt HF-P XT nabízí dvojnásobnou životnost ve srovnání se standardním předřadníkem HF, a to díky speciálnímu designu chladnějšího produktu s méně selháními a dlouhou životností „Xtreme“.
- Vhodný pro použití v exteriérech a v průmyslových prostředích, jelikož jsou jednotky chráněny proti přechodným výkyvům; je vhodný také pro svítidla třídy I a třídy II
- Extrémní tepelná robustnost s průměrnou životností 50000 hodin při teplotě $T_c = 85^\circ\text{C}$; dále extrémní spolehlivost a snížená poruchovost 0,1 % na 1000 hodin
- Předřadník HF-P Xtreme je optimalizován s ohledem na jedinečné dávkování emitoru, čímž se životnost světelného zdroje optimalizuje

Vlastnosti

- Chrání proti přechodným výkyvům napětí až 4 kV a proti nadměrnému síťovému napětí a nesprávnému zapojení až do napětí 400 V
- Naprogramované spouštění s předehřátím a bez blikání (méně než 2,0 s), což umožňuje zapínání a vypínání světelného zdroje, aniž by se zkracovala jeho životnost
- Aktivní opravy účinníku zajišťující konstantní světlo nezávisle na kolísání napětí sítě
- Vhodné pro svítidla nouzového osvětlení v souladu s normou IEC/EN 60598-2-22

HF-PERFORMER II Xtreme pro TL-D


Aplikace

- Ideální pro způsoby použití s vysokými náklady na údržbu nebo tam, kde je porucha světelného zdroje nepřijatelná
- Používá se v kombinaci s řídicími systémy pro detekci pohybu, například Phillips OccuPlus
- Použití tam, kde by výměna předřadníku mohla mít za následek nižší míru bezpečnosti, nepříjemnosti nebo vysoké náklady, například instalace na vysokých střepech nebo v geograficky vzdálených oblastech, tunelech, na letištích či ve stanicích metra
- Průmyslové areály, například provozovny zpracovávající potraviny či petrochemické produkty

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

