



# Xtreme 拥有长寿合及可靠的效能输出

## HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

通过强大的驱动技术提高应用程序的质量 HF-Performer Xtreme 是飞利浦独有的 X 技术，可确保在最恶劣的条件下具有最长的使用寿命和最高的可靠性此镇流器主要针对室内应用而设计。对于室外应用，至少应该为 I 类灯具且充分做到防水防尘。灯具应避免发生亮度激增的情况，或者在此类典型安装和应用中，应该采取任何其他必要的电气保护措施

### 优点

- HF-P Xtreme 有一个特殊的冷却器“Xtreme”，使用寿命长，故障率低 ( 0.1% / 1,000 小时 )
- 防止瞬变，适用于户外和工业环境;也适用于 I 类和 II 类灯具
- HF-P Xtreme 镇流器针对灯的独特气体配方进行了优化，从而最佳化了灯泡寿命，超过 100,000 次开/关切换操作

### 特点

- 可防止高达 4,000 V 的瞬间电压峰值和过高的电源电压以及高达 400 V 的错误连接保护
- 在  $T_a = 50^{\circ}\text{C}$  时，标称使用寿命超过 250,000 小时
- 耐热设计，可在最恶劣的条件下高效运行

### 应用



- 非常适用于维护成本高或灯泡故障不可接受的应用
- 可与飞利浦 OccuPlus 等移动检测控制系统配合使用
- 适用在更换镇流器可能会导致不安全，麻烦或导致高成本的应用环境，例如高天花板安装或地区偏远的地区，隧道，机场或地下火车站
- 工业场所，如食品加工和石化厂

# HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

## Versions



## 二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V	4.2 mm	28.0 mm	425.0 mm	415.0 mm	30.0 mm
HF-P Xt 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm
HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

### 应用

能效指数 A2

### 运营和电气

输入频率 50 至 60 Hz

输入电压 220-240 V

## 基本信息

## HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

Order Code	Full Product Name	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)		
		(标称)	灯具数量	灯具类型
913700617766	HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28	1 piece/unit	TL-D
913700618066	HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	2 piece/unit	TL-D

Order Code	Full Product Name	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)		
		(标称)	灯具数量	灯具类型
913700629866	HF-P Xt 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	2 piece/unit	TL5
913700630266	HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V	8	2 piece/unit	TL5

### 机械和壳体

Order Code	Full Product Name	外壳
913700617766	HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	L 360x30x28
913700618066	HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	L 360x30x28

Order Code	Full Product Name	外壳
913700629866	HF-P Xt 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	L 360x30x28
913700630266	HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V	L 425x30x28

### 系统特性

Order Code	Full Product Name	TL5 的照明	TL-D 的照明	额定镇流器照
		功率	功率	明功率
913700617766	HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	-	32 W	36 W
913700618066	HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	-	50 W	58 W

Order Code	Full Product Name	TL5 的照明	TL-D 的照明	额定镇流器照
		功率	功率	明功率
913700629866	HF-P Xt 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	49 W	-	49 W
913700630266	HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V	80 W	-	80 W

