



# Архитектурный и ландшафтный светодиодный точечный светильник с интеллектуальным цветным светом

# ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

ColorBurst Powercore gen2 — высокоэффективный наружный светодиодный светильник для акцентного и общего освещения. Архитектурные и ландшафтные светильники обеспечивают полноцветный световой поток до 1293 люмен, используются для динамического освещения в направлении снизу вверх, прожекторного и декоративного освещения.

### Преимущества

- Переработанная оптическая система, которая повышает качество освещения, улучшает однородность и возможности смешивания цветов каждого светодиода
- Широкий ассортимент новых аксессуаров и четыре цвета корпуса на выбор
- Улучшенное постоянство цвета для всех светодиодных прожекторов семейства благодаря технологии Chromasync

### Характеристики

- Расширяет возможности персонализации за счет широкого ассортимента новых аксессуаров Philips. Прожектор можно настраивать с помощью собственной линзы 8° и пяти других линз диффузора, создавая углы расхождения луча света 20°, 40°, 60°, 80° и 10° × 40° (асимметричный). Четыре цвета корпуса на выбор (черный, серый, белый и бронзовый) наряду с возможностью добавлять решетку, полный или половинчатый противобликовый щиток подарят дизайнерам и архитекторам новые эстетичные идеи.
- Улучшает постоянство цвета для всех светодиодных прожекторов семейства благодаря технологии Chromasync.
- В процессе производства откалиброванное устройство измерения света создает алгоритм для определения цветового охвата всего семейства
- светодиодных прожекторов. С помощью технологии Chromasync можно добиться постоянства цвета при использовании разных прожекторов, не прибегая к ручной регулировке цветовых точек на каждом из них.
- Соответствует классу защиты от коррозии ASTM G85 и стандарту ANSI C136.31-2010 для уровня вибрации 3G.
- Оснащается инновационной, модернизированной оптической системой, которая повышает качество света каждого светодиода, а также улучшает однородность и возможности смешивания цветов каждого светильника ColorBlast IntelliHue Powercore gen4.
- Повышает долговечность за счет новой плоской линзы, которая препятствует проникновению воды в прожектор, обеспечивая защиту и безопасность светодиода в течение всего срока службы светильника.
- Оснащен запатентованной технологией Powercore, которая позволяет быстро, эффективно и точно управлять выходной мощностью прожекторов непосредственно от сети. Устройство обработки данных Philips Color Kinetics Data Enabler Pro сопоставляет данные о напряжении сети с управляющей информацией, передавая ее осветительной арматуре по одному стандартному кабелю, что значительно упрощает установку и позволяет сократить общую стоимость системы.

### Применение

- Направление освещения снизу вверх
- Точечное освещение
- Декоративное освещение

### Спецификации

Аксессуары	Декоративное кольцо, половинчатый противобликовый щиток,
	полный противобликовый щиток, решетка, различные
	рассеивающие линзы
Распределение света	8°
светильника	
Основной цвет	Black, gray, white
светильника	Черный, белый, серый или бронзовый

Начальная	41 lm/W
эффективность	
освещения светодиода	
Начальная светоотдача	1230 lm
Источник света	Встроенный светодиодный модуль
Материал	Корпус:
Примечания	Все аксессуары необходимо заказывать отдельно

### Versions













## Сведения о продукте



ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Landscape fixture, back view



ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Landscape fixture, front view



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



### Сведения о продукте



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Architectural fixture, back view



ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Architectural fixture, front view



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



### Сведения о продукте



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



### Сведения о продукте



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



### Сведения о продукте



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Landscape fixture



© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.