



# Spot a illuminazione LED con luce colorata dinamica

## ColorBurst IntelliHue Powercore

ColorBurst IntelliHue Powercore combina controllo di precisione del colore e luce bianca regolabile di alta qualità nello stesso apparecchio per esterni per applicazioni di illuminazione wall-washing e spot. La tecnologia IntelliHue offre un indice CRI superiore a 80 (2.700 K-4.000 K) e la possibilità di creare qualsiasi CCT compresa tra 2.000 K e 10.000 K al di sopra e al di sotto della curva del corpo nero.

### Vantaggi

- IntelliHue consente di erogare luce dinamica sia colorata che bianca attraverso un' avanzata miscelazione dei colori
- Sistema ottico riprogettato che migliora la qualità della luce e valorizza l'uniformità e le capacità di mescolazione del colore
- Ampia gamma di nuovi accessori e quattro opzioni di colore per il corpo dell'apparecchio

## Caratteristiche

- Amplia le possibilità di personalizzazione con una vasta gamma di nuovi accessori. Oltre alla lente standard da 8°, sono disponibili cinque diverse lenti di diffusione per personalizzare l'apparecchio e creare angoli del fascio da 20°, 40°, 60°, 80° e 10° x 40° (asimmetrico). Il corpo disponibile in quattro colori (nero, grigio, bianco e bronzo) e la possibilità di aggiungere uno schermo, un antiabbagliamento GS totale o parziale offrono nuove opzioni estetiche per progettisti e architetti.
- Luce a colore variabile e bianca di alta qualità dallo stesso apparecchio: IntelliHue rappresenta un approccio avanzato alla miscelazione del colore che consente di erogare luce intelligente di alta qualità a colori e bianca da un singolo apparecchio. Più canali di sorgenti luminose a LED si combinano per produrre uno spettro completo di luce perfettamente controllabile, inclusi milioni di colori saturi, tinte pastello e luce bianca uniforme con CRI superiore a 85 nell'intervallo 2.700 K-4.000 K.
- Migliora l'uniformità del colore tra tutti gli apparecchi a LED di una famiglia con tecnologia Chromasync. Durante il processo di produzione, un dispositivo di misurazione della luce calibrato crea un algoritmo per definire una gradazione di colore comune per un'intera famiglia di apparecchi a LED. Quando la funzione Chromasync è attivata, si ottiene l'uniformità del colore tra gli apparecchi, senza la necessità di regolare manualmente i punti colore su ogni apparecchio.
- Soddisfa i test di resistenza alla corrosione ASTM G85 ed è conforme allo standard ANSI C136.31-2010 con classe di resistenza alle vibrazioni 3G.
- Offre valori R9 che possono arrivare fino a 77. La luce di colore rosso saturo conferisce agli oggetti e alle superfici un colore vibrante e intenso, ideale per gli spazi in cui l'atmosfera è importante.
- È equipaggiato con un innovativo sistema ottico riprogettato, che migliora la qualità della luce di ogni LED, valorizzando l'uniformità del colore e le capacità di miscelazione colore di ogni apparecchio ColorBlast IntelliHue Powercore.

## Applicazione

- Illuminazione verso l'alto
- Illuminazione spot
- Illuminazione decorativa

## Specifiche

Apparecchio	8°	Driver	- (No)
d'illuminazione a luce diffusa		Materiale	Corpo: alluminio pressofuso
Flusso luminoso iniziale	1481 lm	Colore principale dell'apparecchio d'illuminazione	Bianco WH, grigio GR, nero BK
Efficienza iniziale apparecchio LED	47 lm/W	Note	Tutti gli accessori vanno ordinati separatamente

# ColorBurst IntelliHue Powercore

## Versions



## Dati del prodotto



ColorBurst IntelliHue Powercore  
LED spotlight Landscape fixture,  
back view



ColorBurst IntelliHue Powercore  
LED spotlight Landscape fixture,  
front view



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture

# ColorBurst IntelliHue Powercore

## Dati del prodotto



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Architectural fixture, back view



ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Architectural fixture, front view



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

# ColorBurst IntelliHue Powercore

## Dati del prodotto



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture

# ColorBurst IntelliHue Powercore

## Dati del prodotto



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Landscape fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED  
spotlight Architectural fixture

