




Produkt

HF-PERFORMER til cirkulære TL5-lysstofrør

Kompakt, letvægts, højfrekvensforkobling til elektronisk regulering af cirkulære TL5C-lysstofrør

Fordele

- 50 % længere levetid end ved konventionelle forkoblinger
- Op til 25 % reduceret energiforbrug ved konstant lysstrøm, sammenlignet med konventionelle forkoblinger
- Konstant lysudbytte uafhængigt af netspændingsudsving

Funktioner


- Programmeret start: Flimmerfri, varmstarts kredsløb
- Beskyttet mod kraftig netspænding
- Automatisk nødstop aktiveres indenfor 5 sek. i tilfælde af at lyskilden svigter; Forkoblingerne nulstilles automatisk efter lyskilden er blevet udskiftet

Anvendelsesområder


- Ideel til anvendelser med høj tænd/sluk-hyppighed, for eksempel:
- Brug med infrarøde fjernstyrede systemer (f.eks. bevægelsessensorer)
- Stormagasiner, butikker, supermarkeder, hoteller, hospitaler og kontorbygninger
- Lufthavne -Installationer med nød-backup i overensstemmelse med VDE 0108-100 / EN 60598-2-22 med gentænding <0,5 sek.

HF-PERFORMER til cirkulære TL5-lysstøfrør

Versions



Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsspænding	220 to 240 V
Generelle oplysninger	
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	28
Antal lyskilder	1 piece/unit
Lyskildetype	TL5C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	S 103x67x30

Godkendelse og anvendelse

Order Code	Full Product Name	Indeks over energieffektivitet
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	A3

Order Code	Full Product Name	Indeks over energieffektivitet
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	A2

Systemkendetegn

Order Code	Full Product Name	Nominel lyskildeeffekt, forkobling
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	55 W

Order Code	Full Product Name	Nominel lyskildeeffekt, forkobling
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	60 W

HF-PERFORMER til cirkulære TL5-lysstofrør

