




Productomschrijving

HF-PERFORMER TL5 Circular

Compact vierkant hoogfrequent elektronisch VSA met laag gewicht, voor TL5 Circular-lampen

Voordelen

- 50% langere lamplevensduur dan met conventionele VSA's
- Tot 25% energiebesparing bij constante lichtstroom in vergelijking met conventionele VSA's
- Constant licht, onafhankelijk van fluctuaties in de netspanning

Kenmerken


- Geprogrammeerde start: knippervrij warmestartcircuit
- Beschermde tegen excessieve netspanningen.
- Automatisch stopcircuit (veiligheidsstop) wordt binnen 5 s geactiveerd als de lamp defect raakt; het VSA reset zich automatisch na lampvervanging

Toepassing

- Ideaal voor toepassingen met een hoge schakelfrequentie, zoals:
- Gebruik met infrarode afstandsbediening (bijv. bewegingsdetectie)
- Warenhuizen, winkels, supermarkten, hotels, ziekenhuizen, kantoorgebouwen
- Luchthavens
- Installaties die voorzien zijn van noodverlichting met back-up conform VDE 0108-100 / EN 60598-2-22, met herstart binnen 0,5 s


HF-PERFORMER TL5 Circular

Versions



HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

