

# Produktbeskrivelse

## HF-Performer TL5 Circular

Kompakt, kvadratisk, lettvekts, HF elektronisk forkobling for TL5C sirkel lysør

### Fordeler

- 50% lengre levetid enn ved konvensjonelle forkoblinger
- Up to 25% reduksjon i energiforbruket ved samme lysytelse sammenlignet med konvensjonelle forkoblinger
- Konstant lysytelse uavhengig av spenningsvariasjoner

### Funksjoner


- Programmert oppstart: uten flimmer, forvarming av elektrodene
- Enheten er beskyttet mot spenningstopper
- Kretsene stopper automatisk å fungere i løpet av 5 sekunder i tilfelle lyskilden går i stykker (sikkerhetsstopp). Når lyskilden har blitt skiftet ut, nullstiller forkoblingen seg automatisk

### Søknad


- Ideell for bruksområder med frekvente AV/PÅ, for eksempel:
- Bruk med infrarød fjernkontroll (f.eks. bevegelsesdetektor)
- Kjøpesenter, butikk, supermarked, hotell, sykehus, kontorbygg
- Flytplass
- Installasjon med nødlis back up i følge VDE 0108-100 / EN 60598-22 med re-tenning < 0,5 sek

# HF-Performer TL5 Circular

## Versions



## Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

### Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	220 to 240 V

### Generell informasjon

Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28
Antall lyskilder	1 piece/unit
Type lyskilde	TL5C

### Mekanisk og innfatning

Innfatning	S 103x67x30
------------	-------------

## Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitet
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	A3

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitet
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	A2

## Systemegenskaper

Order Code	Full Product Name	Nominell strøm, forkobling til lyskilde
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	55 W

Order Code	Full Product Name	Nominell strøm, forkobling til lyskilde
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	60 W

## HF-Performer TL5 Circular

