



HF-Regulator II för PL-L-lampor – dimning: nästa steg inom energibesparing

HF-Regulator II 1-10V PL-L

HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för PL-L-lampor

Fördelar

- Lampeffekten kan regleras från 1 till 100% via analoga ingående styrsignaler (som överensstämmer med branschstandarden 1–10 V)
- Kompatibel med europeiska och asiatiska normer samt lämplig för nödbelysningssystem
- HF-drift ger bättre ljuskvalitet och längre livslängd
- I kombination med styrsystem kan ytterligare energibesparingar uppnås

Funktioner

- Programmerad start: flimmerfri tändning < 0,5 sekunder och inga strimmor eller stroboskopeffekter. Förvärmning av lysrörselektrodena, vilket gör att lysrören kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Den smarta strömfunktionen garanterar konstant ljus oavsett hur nätspänningen varierar
- Upp till 60% lägre energiförbrukning genom automatisk dimning
- Stoppkretsen aktiveras inom fem sekunder om det blir fel på lampan (säkerhetsstopp); när lampan har bytts ut startar driftdonet om automatiskt

Användning

- Inomhus, allmänbelysning och arbetsbelysning i kombination med styrsystem (individuell styrning, dagsljuskontroll och/eller rörelsedetektor)


HF-Regulator II 1-10V PL-L

Versions



Vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci stmívání s použitím analogového protokolu (1–10 V) pro žárovky PL-L

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 280 TL5/PL-L EII 220–240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm
HF-R 180 TL5/PL-L EII 220–240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Användning och godkännande

Energieffektivitetsindex A1 BAT

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens 50–60 Hz

Inspänning 220 till 240 V

Allmän information

Lamptyp TL5/PL-L

Systemegenskaper

Specifiserad effekt för driftdon-lampa 80 W

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	Antal lampor
91011030	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220–240V 50/60Hz	12	1 del/enhet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	Antal lampor
91065330	HF-R 280 TL5/PL-L EII 220–240V 50/60Hz	9	2 del/enhet

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
91011030	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220–240V 50/60Hz	L 360x30x21

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
91065330	HF-R 280 TL5/PL-L EII 220–240V 50/60Hz	L 425x30x21

