



HF-Regulator II för TL5-lampor – dimning: nästa steg inom energibesparing

HF-Regulator II 1-10V TL5

HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för TL5 HE/HO- och TL5 Eco-lampor

Fördelar

- Lampeffekten kan regleras från 1 till 100% via analoga ingående styrsignaler (som överensstämmer med branschstandarden 1–10 V)
- Kompatibel med europeiska och asiatiska normer samt lämplig för nödbelysningsystem
- HF-drift ger bättre ljuskvalitet och längre livslängd
- I kombination med styrsystem kan ytterligare energibesparingar uppnås

Funktioner


- Programmerad start: flimmerfri tändning < 0,5 sekunder och inga strimmor eller stroboskopeffekter. Förvärmning av lysrörselektrodena, vilket gör att lysrören kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Den smarta strömfunktionen garanterar konstant ljus oavsett hur nätspänningen varierar
- Upp till 60% lägre energiförbrukning genom automatisk dimning
- Stoppkretsen aktiveras inom fem sekunder om det blir fel på lampan (säkerhetsstopp); när lampan har bytts ut startar driftdonet om automatiskt

Användning

- Inomhus, allmänbelysning och arbetsbelysning i kombination med styrsystem (individuell styrning, dagsljuskontroll och/eller rörelsedetektor)

HF-Regulator II 1-10V TL5

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Inspänning	220 till 240 V
Allmän information	
Lamptyp	TL5
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 360x30x21
Systemegenskaper	
Specificerad effekt för driftdon-lampa	14-35 W

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	Antal lampor
91178030	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	2 del/enhet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	Antal lampor
91180330	HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	28	1 del/enhet

