



Προσιτή λύση σχεδιασμένη για υψηλή αντοχή

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

Τα μπαλάστ HF-Selectalume II HT σχεδιάστηκαν ώστε να εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής υπό αντίξοες συνθήκες λειτουργίας. Προσφέρουν μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, ποιότητας και απόδοσης, χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν αδιάλειπτη λειτουργία του λαμπτήρα και μέγιστη ασφάλεια. Τα μπαλάστ HF Selectalume II HT είναι διαθέσιμα όχι μόνο για λαμπτήρες T5, αλλά και για λαμπτήρες TL-D. Προορίζονται για χρήση σε φωτιστικά εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, όπως τα αδιάβροχα χωνευτά φωτιστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, εγκαταστάσεις βιομηχανικής παραγωγής, εφαρμογές γραφείων, βιομηχανιών και άλλες εφαρμογές. Τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα CE και ENEC. Το μπαλάστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Οφέλη

- Η υψηλή αντοχή, η μεγάλη διάρκεια ζωής και τα μεγάλα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων εξασφαλίζουν αδιάλειπτη λειτουργία του λαμπτήρα και μέγιστη ασφάλεια
- Λειτουργία έκτακτης ανάγκης DC σύμφωνα με τα πρότυπα φωτιστικών IEC/EN 60598-2-22
- Κατάλληλο για φωτιστικά με προστασία κατηγορίας I και, μετά από δοκιμές, κατηγορίας II

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

Χαρακτηριστικά

- Στιβαρή σχεδίαση για διάρκεια ζωής 85.000 ωρών σε θερμοκρασία $T_a=50\text{ }^{\circ}\text{C}$ και περισσότερες από 50.000 ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις σε ένα λαμπτήρα
- Μέγιστη κλάση ενεργειακής απόδοσης: A2 BAT
- Ενεργή διόρθωση συντελεστή ισχύος για διασφάλιση συνεχούς φωτισμού, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της τάσης δικτύου
- Το φινις Wago 744 προσφέρει ευελιξία για εργασίες οριζόντιας τοποθέτησης καλωδίων χειροκίνητα ή κουμπωτά μέσω ρομπότ, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας απλής αποδέσμευσης καλωδίωσης
- Η αυτόματη επανεκκίνηση (μετά από πτώση τάσης ή αλλαγή λαμπτήρα) εξασφαλίζει την εύκολη λειτουργία και την αντικατάσταση του λαμπτήρα χωρίς προβλήματα


Εφαρμογή

- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου, όπως στεγανά φωτιστικά που χρησιμοποιούνται σε σήραγγες, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ή χώρους παραγωγής
- Εφαρμογές εσωτερικών χώρων, όπως κτήρια γραφείων, νοσοκομεία, σουπερμάρκετ, πολυκαταστήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σχολεία
- Χρήση χωρίς περιορισμούς με συστήματα ελέγχου ανίχνευσης κίνησης, όπως το OccuPlus

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	265,0 mm		4,2 mm

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

