



Доступное и надежное решение

HF-Selectalume II для ламп PL-T/C Strain Relief

Отдельная модель HF-Selectalume II — наиболее рентабельное, надежное, компактное и доступное решение для флуоресцентного освещения. Отличается революционной технологией энергосбережения, гибкостью системы и непревзойденными рабочими характеристиками оборудования. Рентабельное решение HF-Selectalume II PLTC SR обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации. Функция ослабления натяжения проводов в модели HF-S II оптимизирована преимущественно для ламп PL-T/C. HF-Selectalume II предназначается для средств внутреннего освещения: прожекторов, потолочных и встраиваемых светильников, которые широко используются в офисах, гостиницах, ресторанах и других объектах.

Преимущества

- Линейка HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c характеризуется надежной конструкцией и отвечает требованиям внутренней безопасности, температурным стандартам и стандартам EMC
- Автоматический перезапуск (после падения напряжения или замены лампы) обеспечивает простоту эксплуатации и замены ламп (только для двухламповых балластов)
- Возможна эксплуатация в аварийном режиме от постоянного тока, соответствует нормам IEC/EN 60598-2-22 для светильников (только для двухламповых балластов)
- Встроенная крышка блока разъемов и ослабление натяжения проводов

HF-Selectalume II для ламп PL-T/C Strain Relief

Характеристики

- Соответствует CE и ENEC (только для двухламповых балластов)
- Надежная конструкция, обеспечивающая срок службы свыше 70 000 часов при Токр. = 50 °С и свыше 50 000 циклов включения/выключения одной лампы (только для двухламповых балластов)
- Класс энергоэффективности: A2
- Активная коррекция коэффициента мощности обеспечивает непрерывность освещения вне зависимости от перепадов напряжения в сети (только для двухламповых балластов)


Применение

- Применяется в светильниках, ориентированных на торговые помещения: магазины розничной торговли, офисы, супермаркеты, гостиницы, ларьки, промышленные помещения и отличается длительной эксплуатацией (например при освещении коридоров)
- В светильниках с защитой класса I и II, таких как прожекторы, потолочные и встраиваемые светильники
- Можно использовать с детекторами движения, такими как Philips OccuSwitch, или в часто включаемых и выключаемых приборах (только для двухламповых балластов)

Versions



Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR	4,0 mm	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

HF-Selectalume II для ламп PL-T/C Strain Relief

Сведения о продукте



HF-S II SR

