



A solução em eficiência energética com o mais alto padrão de confiabilidade

HF-Selectalume II para lâmpadas T5

HF-Selectalume II TL5 é a solução mais rentável, mais confiável e mais revolucionária em termos de lâmpadas fluorescentes. Estes reatores compõem um sistema de iluminação altamente eficiente que poderá auxiliar a você e aos seus clientes no atendimento a quaisquer normas reguladoras relativas a energia elétrica. Os reatores HF-Selectalume II TL5 são a escolha certa para uma ampla variedade de novas aplicações na montagem ou na troca de luminárias em diversos ambientes, tais como espaços em geral, escritório, garagens, armazéns, entre outros.

Benefícios

- Desempenho energético excepcional com tecnologia para redução de estriamento nos sistemas de iluminação em baixas temperaturas
- Máxima confiabilidade de funcionamento do sistema
- Tecnologia multipotência, proporcionando funcionamento preciso com diversos tipos de lâmpadas de diferentes potências

HF-Selectalume II para lâmpadas T5

Características

- O mais alto índice de eficiência energética A2 BAT* (Guia Celma da União Europeia)
- Atende às marcações CE, ENEC, EL, CCC de conformidade
- Vida útil média nominal de mais de 85.000 horas (a Ta 50°C) com taxa de falha \leq 0.1 % por 1.000 horas)
- Pré-aquecimento da lâmpada otimizado para no mínimo 50.000 acionamentos liga/desliga sem substituição de lâmpadas


Aplicação

- Adequado para operações em VDC (iluminação de emergência)
- Conformidade total com os requisitos de iluminação de emergência de acordo com EN 61347-2-3 - anexo J
- Vida prolongada da lâmpada em aplicações de comutação frequente onde são utilizados sensores de ocupação ou detectores de movimento
- para luminárias classe I e classe II utilizados em prédios de escritórios, hospitais, supermercados, lojas de departamentos, instalações industriais e escolas

Versions



Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm

HF-Selectalume II para lâmpadas T5

