



產品說明

HalogenA IDE

主電源電壓高功率雙套管，散發白色的鹵素燈光

优点

- Bright, sparkling halogen light
- Fully dimmable, from 0 to 100%, to meet different brightness requirements
- Low replacement costs due to long lifetime

特点

- 石英燃燈器搭配線性鎢燈絲，置於單端防熱抗震的透明玻璃套管中
- 高度發光效率
- 優異的演色性

应用


- 一般應用：室外泛光照明，例如運動場、停車場、建築工地、海港和機場停機坪
- 也適合室內應用：大會堂、工廠、運動場館等等

Versions



HalogenA IDE

二维绘图



| Product | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6 | 38.5 mm | 216 mm |
| HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6 | 38.5 mm | 256 mm |

控制調光

| | |
|-----|-----|
| 可調光 | Yes |
|-----|-----|

運作和電氣

| | |
|--------------------|--------------------|
| 電壓 (標稱) | 230 V |
| 起始時間 (標稱) | 0.0 s |
| 暖機時間 (60% 亮度) (標稱) | instant full light |

基本資訊

| | |
|-------------|-----------|
| 接口 | E40 |
| 正常使用壽命 (標稱) | 2000 h |
| 操作位置 | UNIVERSAL |
| 額定壽命 (小時) | 2000 h |
| 切換週期 | 8000X |

照明科技

| | |
|-------------------------|--------|
| 相關色溫 (標稱) | 2900 K |
| 顯色指數 (Nom) | 100 |
| 正常使用壽命結束時的燈具流明維持係數 (最小) | 80 % |

機械和殼體

| | |
|------|---------|
| 燈泡表層 | 透明 (CL) |
| 燈泡形狀 | T38 |

應用

| Order Code | Full Product Name | 能源消耗 kWh/1000 h | 能源效益標章 (EEL) |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| 923900144240 | HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6 | 500 kWh | D |
| 923900244240 | HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6 | 1000 kWh | C |

運作和電氣

| Order Code | Full Product Name | 燈具電流 (標稱) | 功率 (額定)(標稱) |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 923900144240 | HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6 | 2.17 A | 500.0 W |

| Order Code | Full Product Name | 燈具電流 (標稱) | 功率 (額定)(標稱) |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| 923900244240 | HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6 | 4.35 A | 1000.0 W |

照明科技

| Order Code | Full Product Name | 光效 (額定) (Nom) | 光通量 (額定)(標稱) | 光通量 (額定)(標稱) |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 923900144240 | HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6 | 20.5 lm/W | 10250 lm | 10250 lm |

| Order Code | Full Product Name | 光效 (額定) (Nom) | 光通量 (額定)(標稱) | 光通量 (額定)(標稱) |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 923900244240 | HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6 | 24 lm/W | 24000 lm | 24000 lm |

