



Description du produit

HalogenA IDE

Lampe à double enveloppe, haute intensité et tension réseau produisant une lumière halogène blanche

Avantages

- Lampe halogène d'un blanc vif et éclatant
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits grâce à la longue durée de vie

Fonctions

- Brûleur à quartz en filament de tungstène linéaire monté à l'intérieur d'une enveloppe tubulaire en verre transparent résistant aux chocs thermiques, Culot simple
- Efficacité lumineuse élevée
- Excellent rendu des couleurs

Application


- Convient aussi bien pour les illuminations extérieures (terrains de sport, parkings, chantiers de construction, ports et aéroports) que des applications en intérieur (halls publics, usines, salles de sport, etc).

HalogenA IDE

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38.5 mm	256 mm

