



HPK888 Crestbay

HPK888 Crestbay (高天棚照明灯具)

Crestbay™是一款高等级的高天棚灯具，它设计领先、应用灵活、照明性能出色。Crestbay™能广泛地应用于工业和商业照明领域中，特别适合大空间和严峻的环境。Crestbay™能选配多种光源和反射器，充分满足各种照明要求。

特点

- 可选择多种飞利浦光源：高压汞灯、高压钠灯或金卤灯；光效高达80%，所需要安装的灯具数量与传统的高天棚灯具相比明显减少
- 有3种反射器可选：适用于250W / 400W光源的大型铝质反射器(LR)，适用于50W/150W光源的小型铝质反射器(SR)以及丙烯酸棱镜罩反射器(C.PR配圆锥型前罩)
- 所有铝质反射器内部均为镜面处理，并可通过调节光源座位置来达到窄、中、宽三种不同的配光效果
- 每种反射器均可选配玻璃前罩以防止水汽和灰尘的侵入，选配IP66等级的铝反射器，就能更好地在多粉尘和潮湿条件下防护灯具受侵
- 灯具选用优质的元器件，标准配置，铝反射罩，可用于45°C环境温度；选配特殊的电器，在环境温度高达如60°C时仍能保证最佳性能
- 飞利浦创新的SWING-2-BRIGHT™技术使灯具的安装、维护更便捷、更安全
- 可选配IP65的防水接线端子
- 电器盒三个主要部件：电器箱、安装圈和金属板,所有部件材料为高压压铸铝,电器箱有黑白色的喷塑(WH)和银灰色RAL9023(GR)可选
- 反射器：阳极氧化铝; PMMA棱镜罩

HPK888 Crestbay (高天棚照明灯具)

应用

- 一般工业
- 潮湿和多粉尘的环境
- 公共楼宇，如展览中心、机场、博物馆
- 折扣店、超市/卖场，DIY店
- 高端时尚专卖店
- 直接吸顶安装
- 吊钩安装
- 吊杆安装
- 带有1.5m长的预接电线
- 选配金卤灯光源必须使用玻璃灯罩

Versions



Approval and Application	
IP 等级	IP66
Operating and Electrical	
输入电压	220 V
General Information	
补偿电路	并联电感应补偿
光罩/透镜类型	否
装置	CONV
灯具系列代码	HPI-P
光源数量	1
光学类型	R-L

General Information

Order Code	Full Product Name	照明功率	灯具系统说明
910402000180	HPK888 1xHPI-P250W-BU IC R-L WH	250 W	基础-上 (BU)
910402000280	HPK888 1xHPI-P400W-BUS IC R-L WH	400 W	基础-上/内部 启动装置 (BUS)
910402000980	HPK888 1xHPI-P250W-BU IC R-L GR	250 W	基础-上 (BU)
910402001080	HPK888 1xHPI-P400W-BUS IC R-L GR	400 W	基础-上/内部 启动装置 (BUS)

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	颜色
910402000180	HPK888 1xHPI-P250W-BU IC R-L WH	白色
910402000280	HPK888 1xHPI-P400W-BUS IC R-L WH	白色

Order Code	Full Product Name	颜色
910402000980	HPK888 1xHPI-P250W-BU IC R-L GR	灰色
910402001080	HPK888 1xHPI-P400W-BUS IC R-L GR	灰色

HPK888 Crestbay (高天棚照明灯具)

