



Klart, hvidt lys

Plusline Large

PlusLine Large-projektører giver maksimalt lysudbytte til belysning af f.eks. udendørs områder, bygninger og butikker.

Fordele

- Klart, funklende halogenlys til at skabe den helt rette atmosfære
- Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke
- Lave udskiftningsomkostninger takket være lang levetid

Funktioner

- Rigtig god lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (Ra = 100)
- Levetid: 2000 timer

Anvendelsesområder

- Almen belysning, f.eks. i butikker, på restauranter, udstillinger og museer.
Dekorativ udendørs belysning: plakattavler, udstillinger og parkeringsområder