



# Lumière blanche éclatante

## Plusline forte puissance

Le projecteur PlusLine Large produit un flux lumineux maximal permettant d'éclairer de vastes zones telles que les espaces extérieurs, les bâtiments et les magasins.

### Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits grâce à la longue durée de vie

### Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Position de fonctionnement universelle

### Application

- Éclairage général dans les magasins, restaurants, hôtels, galeries, expositions et musées. Extérieur décoratif : panneaux publicitaires, expositions et parkings

# Plusline forte puissance

## Versions



## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187.3 mm	185.7 mm	184.1 mm	189.1 mm
Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10	11 mm	187.3 mm	185.7 mm	184.1 mm	189.1 mm
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252.3 mm	250.7 mm	249.1 mm	254.1 mm

# Plusline forte puissance

## Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

## Caractéristiques électriques

Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light

## Caractéristiques générales

Culot	R7S
Durée de vie nominale (nom.)	2000 h
Position de fonctionnement	P4
Durée de vie nominale (heures)	2000 h
Cycle d'allumage	8000X

## Conditions techniques lumineuses

Température de l'ampoule (max.)	900 °C
---------------------------------	--------

## Photométries et Colorimétries

Température de couleur proximale (nom.)	2900 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %

## Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T11

## Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/		Classe énergétique
		1 000 h		
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	1000 kWh		C
05597201	Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10	1000 kWh		B
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	1500 kWh		C

## Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (valeur nominale)
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	4.35 A	230 V	1000 W
05597201	Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10	4.17 A	240 V	1000.0 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (valeur nominale)
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	6.52 A	230 V	1500.0 W

## Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	21.5 lm/W	21500 lm	21500 lm
05597201	Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10	21.5 lm/W	21500 lm	21500 lm

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	22 lm/W	33000 lm	33000 lm

## Plusline forte puissance

