



Keskin beyaz ışıklı spot

Twistline Alu 2000 hours

Cam reflektör içinde şebeke voltajı kullanan halojen yakıcı. Küçük, dekoratif armatürler için ideal çözüm; nesnelerinizi üstün kaliteli spot ışığıyla aydınlatır. Alüminyum kaplama arka ışığın ısınmasını önler.

Faydaları

- Nesnelerinizi spot ışığıyla aydınlatacak parlak, canlı halojen ışık
- Farklı parlaklık gereksinimlerini karşılamak için %0 - 100 arasında tamamen karartılabilir
- Uzun kullanım ömrü sayesinde düşük yenileme maliyetleri

Özellikler

- Mükemmel renksel geriverim indeksine sahip (Ra=100) üstün kaliteli ışık
- Şebeke voltajıyla çalışan lamba, trafo gerekmez
- Alüminyum kaplama
- Evrensel yanma konumu
- Anında yanma

Uygulama


- Otellerde, restoranlarda ve mağazalarda doğru ambiyansı yaratmak için spot vurgulu aydınlatma

Twistline Alu 2000 hours

Versions



Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)
Twistline Alu 2000h 50W GZ10 230V 40D 1CT/10X5F	50.7 mm	51 mm

