



# Réflecteur projecteur anti-vibration

## Reflector BR38 Vibration Service

La famille de lampes réflecteurs projecteurs incandescentes spéciales de Philips fournit la lumière parfaite pour les éclairages généraux dans les applications à construction renforcée. Conçues pour supporter les vibrations.

### Avantages

- Conçues pour supporter les vibrations dans les applications à construction renforcée.
- Longue durée.

### Fonctions

- Bobine résistante pour supporter les vibrations.
- Durée de vie nominale moyenne de 5 000 heures+
- Disponibles en 150 watts.
- +La durée de vie nominale moyenne est la durée de fonctionnement (en heures) à partir de laquelle une moyenne de 50 % des lampes fonctionnent toujours et 50 % des lampes ne fonctionnent plus.

### Application


- Idéales pour les applications à construction renforcée.

## Reflector BR38 Vibration Service

### Versions



### Schéma dimensionnel



#### Product

150BR38/5FL 12/1 PK

