



Produkt

Standard lavvolt

Klar lyskilde (A-bulb) til drift med spændinger på 12, 24, 42 og 50 V

Fordele

- Giver det perfekte lys til dramatisk samt display belysning såvel som generel lys til varierende applikationer
- Gasfyldte lyskilder, som med klar glas er ideelt velegnet til isolerede fjerne områder hvor strømmen forsynes af kraftværker, batterier eller andre lav-volt kilder
- Til brug når lysstyrken er en fordel

Funktioner

- Typer til 42 V er sikre i kombination med en netspændingstransformer

Anvendelsesområder

- På landet og isolerede områder hvor forsyning fra lysnettet ikke er tilgængelig
- Nødbelysningsinstallationer