



## Beschrijving:

### Standaard Extra Laag Voltage A60

Heldere lamp voor gebruik op 24V.

#### Voordelen

- Levert het perfecte licht voor dramatische accenten en displayverlichting evenals algemene verlichting in een diversiteit van toepassingen
- Gasgevulde lampen met een helder frontglas zijn ideaal geschikt voor afgelegen, geïsoleerde terreinen waar de energie geleverd moet worden door privégeneratoren, accu's of andere laagspanningsbronnen
- Te gebruiken als helderheid een voordeel is

#### Kenmerken

- Universele brandstand

#### Toepassing

- Landelijke en afgelegen gebieden waar geen netvoeding beschikbaar is
- Noodverlichting