



Zapłonniki cyfrowe gwarantują największą niezawodność

Zapłonniki do lamp wyładowczych

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Korzyści

- Łatwa instalacja i okablowanie
- Może działać zarówno ze statecznikami szeregowo-równoległymi, jak i szeregowymi
- Zapłonniki cyfrowe gwarantują największą niezawodność

Cechy


- Zapłonniki są standardowo wyposażone w przykręcane złączki
- Zapłonniki szeregowy będą działały jedynie w obwodach szeregowych

Zastosowanie

- Oświetlenie zewnętrzne (najpopularniejsze zastosowanie: oświetlenie dróg i tuneli)


Zapłonniki do lamp wyładowczych

Wersje




GPPR SI 0001

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

