



Pienikokoiset sytyttimet monipuoliseen valaisinsuunnitteluun

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

HID-sytyttimet puolirinnakkaisiin järjestelmiin

Hyödyt

- Yksi sytytin sopii laajalle lamppuvalikoimalle 35–600 W
- Digitaaliset versiot varmistavat sarjasytyttimiä pidemmän käyttöiän ja hiljaisen toiminnan
- Sopii pienikokoisiin valaisimiin aiempaa pienemmän koon ansiosta

Ominaisuudet







- Suunniteltu varmistamaan maksimaalinen suorituskyky uusien MK4-liitäntälaitteiden kanssa
- Yleissytytin toimii vain puolirinnakkaisissa piireissä, ja sitä on käytettävä vastaavan liitäntälaitteen kanssa
- Sytyttimet varustettu vakiona ruuviriviliittimillä
- Kevyet ja pienikokoiset tuotteet
- Virta kulkee sytyttimen läpi vain lampun syttyessä

Käyttökohteet

- Ulkovalaistus

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Mittapiirros



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

