



Kompakta tändare för flexibel armaturdesign

HID-tändare för MK4 semi-parallella system

HID-tändare för semiparallella system

Fördelar

- Stort antal lampor täcks av en tändare 35–600 W
- Digitala versioner ger längre livslängd än serietändare och dessutom tyst drift
- Mindre storlek än föregångarna gör att den passar lättare i kompakta armaturer

Funktioner







- Utformad för att ge maximal prestanda med nya MK4-driftdon
- Semiparallella tändare fungerar bara i semiparallella kretsar och måste matchas med rätt driftdon
- Tändare som är standardutrustade med skruvanslutningsplintar
- Lätta och kompakta produkter
- Ström går bara genom tändaren när lampan startas

Användning

- Utomhusbelysning

HID-tändare för MK4 semi-parallella system

Måttskiss



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

