

Lampe:

Lampe Sphérique pour four

Lampes sphérique en verre clair

Avantages

- Fonctionnement fiable pour une utilisation à des températures élevées (jusqu'à 300°C)

Fonctions

- Filament bispiralé
- Fabrication renforcée, grande résistance aux températures élevées

Application


- Fours
- Autres applications à températures élevées

Versions



Lampe Sphérique pour four

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
Appliance 40W E14 240V P45 CL OV 1CT/10X10F	45 mm	75 mm

