




Farbige Effekte in allen Bereichen

PAR38 farbig

Die farbige Speziallampe PAR38 schafft eindrucksvolle dekorative Effekte beim Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- 20% Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen farbigen PAR-Lampen
- Wetterfest

Merkmale

- Pressglas-Reflektorlampe
- 121 mm Reflektordurchmesser
- Silikonlack auf der Linsenvorderseite
- In verschiedenen Farben verfügbar

Anwendung


- Für die Außenbeleuchtung von Parks, öffentlichen und privaten Gärten
- Für die Innenbeleuchtung von Restaurants, Bars, Tanzsäle, Discotheken, Schaufensterauslagen, Brunnen und Lightshows
- Kann im Außenbereich in einer wasserdichten Fassung installiert werden
- Beim Einsatz im Außenbereich muss ein wärmebeständiger Gummiring zwischen Lampe und Fassung eingesetzt werden.

PAR38 farbig

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
PAR38 Colours 80W E27 230V GR 1CT/12	123 mm	137 mm

