




Opis produktu:

PAR38 kolorowy

Lampa reflektorowa z kolorowego szkła prasowanego o średnicy 121 mm

Korzyści

- Znakomite efekty dekoracyjne w zewnętrznych i wewnętrznych systemach oświetleniowych
- Oszczędność energii do 20% w porównaniu z konwencjonalnymi kolorowymi lampami PAR

Cechy

- Szeroki wybór kolorów silikonowej wodoodpornej powłoki na czołowej części refraktora
- Projektorowa wiązka świetlna

Wniosek


- W parkach, w miejskich i prywatnych ogrodach
- W restauracjach, barach, salach tanecznych, dyskotekach
- W wystawach sklepowych, fontannach, spektaklach typu "Światło i dźwięk" oraz w oświetleniu festynowym i świątecznym
- Na zewnątrz, pod warunkiem wykorzystania wodoszczelnej oprawki oraz zastosowania odpornej na ciepło gumowej uszczelki między lampą a oprawką

PAR38 kolorowy

Versions



Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
PAR38 Colours 80W E27 230V GR 1CT/12	123 mm	137 mm

