



# Reflektorlampe mit Weitblick

## PAR56

Die PAR56 überzeugt mit hoher Lichtstärke auf großen Distanzen und ist ideal zur Beleuchtung großer Außenflächen für professionelle und industrielle Anwendungen.

### Vorteile

- Sehr hohe Lichtstärke

### Merkmale

- Pressglas-Reflektorlampe
- 179 mm Reflektordurchmesser
- Flache Bauform und elliptische Lichtverteilung
- Als besonders robuste, stoßsichere 120V-Version für Anwendungen unter Wasser verfügbar
- 120V-Lampe verfügt über Schraubanschlussklemmen für einen sicheren Anschluss bei hohem Betriebsstrom (250A)

### Anwendung


- Für Beleuchtung auf weite Entfernungen oder für große Flächen
- Nicht für den Hausgebrauch geeignet

# PAR56

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W GX16d 230V FL 1CT/6	178.5 mm	126.9 mm	98 mm

