



Termékleírás

PAR56 reflektor

Préselt üvegű, 179 mm átmérőjű reflektor fényforrás

Előnyök

- Olyan beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol magas megvilágítási szint szükséges

Szolgáltatások

- Hőálló üveg
- Speciális robosztus, ütésálló, 12V-os kivitel víz alatti alkalmazásra
- A 12V-os lámpa csavaros csatlakozásokkal rendelkezik a magas átfolyó áram (25A) miatt

Alkalmazás


- A spot változat hosszú fénysugarat biztosít
- A szélesen sugárzó változatok elsősorban magasan szerelt alkalmazásokba megfelelőek
- Kiállítások, múzeumok, köz- és kereskedelmi épületek, tornyok, templomok, nagy belmagasságú csarnokok, sportcsarnokok, kertek
- A PAR56 víz alatti alkalmazása: uszodák és szökőkutak világítása, valamint olyan területek, ahol kiemelten fontos a biztonság

PAR56 reflektor

Versions



Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W GX16d 230V FL 1CT/6	178.5 mm	126.9 mm	98 mm

