



Opis produktu:

PAR56

Lampa reflektorowa ze szkła prasowanego o średnicy 179 mm

Korzyści

- Wykorzystywana wewnątrz i na zewnątrz, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom natężenia oświetlenia

Cechy

- Szkło odporne na działanie temperatury
- Pod wodą wykorzystuje się specjalną niskonapięciową wersję na napięcie 12V
- Lampa na napięcie 12V ze względów bezpieczeństwa posiada gwintowane końcówki

Wniosek



- Wersje punktowe wykorzystywane do oświetlenia dalekosiężnego
- Wersje projektorowe i szeroko projektorowe wykorzystywane do oświetlenia wysokościowego
- W muzeach, budynkach handlowych i obiektach użyteczności publicznej, wieżach, kościołach, wysokich halach, obiektach sportowych, w oświetleniu ogrodowym oraz na wystawach
- W basenach, fontannach, wszędzie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa konieczne jest zastosowanie niskonapięciowych źródeł światła (PAR56 podwodny)

PAR56


Versions



Rysunki techniczne



Accent Diagrams



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W GX16d 230V SP 1CT/6	178.5 mm	126.9 mm	98 mm

PAR56

Beam Diagrams

