



# Richtige Akzente setzen

## R63

Die R63 Reflektorlampe eignet sich hervorragend für die Akzentbeleuchtung auf engem Raum. Hohe Lichtstärke trifft hier auf eine einfache Installation.

### Vorteile

- Bis zu 100% mehr Licht in Abstrahlrichtung im Vergleich zu konventionellen Reflektorlampen
- Einfache Montage und Demontage

### Merkmale

- E63-Sockel
- Direkter Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen aller Art
- Verjüngtes Profil
- Hohe Lichtstärke

### Anwendung


- Für Auslagenbeleuchtung in Verkaufsräumen, Hotels, Restaurants und private Haushalten

# R63

## Versions




## Abmessungsskizzen




Product	D
Reflector 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30	63 mm

## Light Distribution Diagrams



Accent Diagrams



Beam Diagrams

