



Описание

Reflector diam 63 mm

Рефлекторные лампы разработаны на основе передовой технологии прожекторного освещения

Преимущества

- Яркость в центре светового потока до 100% больше, чем у обычных ламп с отражателями

Характеристики

- Оптика осуществляет двойное отражение света, излучаемого нитью накала
- Рассеивание светового потока и сила света делают эти лампы подходящими для небольших помещений и для миниатюрных светильников
- Простая замена на обычные рефлекторные лампы всех видов
- Легко заменяются и устанавливаются благодаря удобной конусовидной форме

Применение

- Все преимущества высококачественного, высокоэффективного прожекторного освещения путем простой замены обычных ламп с отражателями такого же диаметра и мощности
- Рекламное освещение в магазинах, гостиницах, ресторанах, бытовое освещение