



Ampul:

R63 Reflektör

Geliştirilmiş spot aydınlatma teknolojisi ile tasarlanmış reflektör ampuller

Faydaları

- Merkez ışın yoğunluğu, standart reflektör ampuller sayesinde %100'e kadar daha yüksektir

Özellikler

- Optik tasarımı filaman tarafından yayılan ışığın bir kısmını tekrar yansıtır
- Yoğun parlaklık ve ışın yayılması bu ampulleri özellikle dar ve az ışıklı alanlarda kullanılır kılar
- Her çeşit standart reflektör ampuller için direkt yenileme
- Sivri profili sayesinde kolay takılır ve yeri değiştirilebilir
- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (Ra)'dür

Uygulama


- Standart reflektör ampullerin aynı büyüklük ve watt'taki halka aynalı ampullerle değiştirilmesiyle yüksek performansın bütün faydaları ve çok dayanıklı spot aydınlatması sağlanır
- Mağaza, otel, restoran ve evlerde vitrin aydınlatması

R63 Reflektör

Versions



Boyutlu çizim



Product	D
Reflector 40W E27 230V NR63 30D 1CT/30	63 mm

