



Lampe :

Réflecteur couleur diam 50/63/80 mm

Lampes à réflecteur avec revêtement externe d'un vernis, disponibles dans différentes couleurs pour un éclairage intérieur du plus bel effet

Avantages

- 25% de lumière en plus dans l'axe du faisceau (modèles NR50) par rapport aux lampes à réflecteur coloré classiques
- Les modèles NR50 sont des lampes de petites dimensions à faible niveau d'éclairage pour éclairage tamisé

Fonctions

- Un faisceau plus concentré pour une moins grande déperdition de lumière et un très grand confort visuel
- Une répartition du faisceau de lumière nettement améliorée, sans points noirs
- Revêtue d'un vernis sans cadmium

Application


- Habitations : chambres d'enfants et coins-bar
- Espaces de réunion, bars, discothèques, dancings, théâtres
- Vitrines de magasin

Réflecteur couleur diam 50/63/80 mm

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Reflector Colours 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15	50 mm	87 mm

