



Beschrijving:

Reflector Gekleurd diameter 50/63/80 mm

Uitwendig gelakte reflectorlampen in verschillende kleuren voor opvallende effecten in binnenhuisverlichting

Voordelen

- 25% meer licht in het hart van de bundel (model NR50 en NR63) dan gekleurde standaardreflectorlampen
- Modellen NR50 en NR63 zijn kleine lampen met lage lichtsterktes voor getemperde verlichting

Kenmerken

- Meer geconcentreerde bundel met minder strooilicht voor een optimaal visueel comfort
- Aanmerkelijk verbeterde bundelstraling, zonder 'black spots'
- Modern uiterlijk met opvallende platte Spotline kopzijde en smalle nek
- Afgewerkt met cadmiumvrije lak

Toepassing


- Woonruimten (kinderkamer, slaapkamer) en huisbars
- Ontmoetingsruimten, bars, nachtclubs, danszalen, theaters
- Etalages

Reflector Gekleurd diameter 50/63/80 mm

Versions



Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Reflector Colours 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15	50 mm	87 mm

