



## Lampade:

### Tubolare

Lampade ad incandescenza tubolari con filamento singolarmente/doppiamente spiralizzato e bulbo chiaro.

#### Vantaggi

- Give brilliant and decorative lighting effects
- Ideal for creating a comfortable and relaxing ambience

#### Caratteristiche

- Forma particolarmente compatta. Posizione di funzionamento universale.

#### Applicazione

- Illuminazione generale in una vasta gamma di applicazioni.
- Illuminazione professionale: segnaletica, quadri elettrici, impianti di segnalazione per ascensori.

### Versions



E14, T25, Clear

## Tubolare

### Disegno tecnico



| Product                                 | D (max) | C (max) |
|---|---------|---------|
| Deco 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F | 26 mm   | 59 mm   |

