



Lampe :

Lampe Tubulaire pour four

Lampe claire

Avantages

- Adaptée à une utilisation à haute température (jusqu'à 300°C)


Fonctions

- Filament spiralé
- Haute résistance

Application

- Fours électriques et standard, rôtisseries et équipements similaires soumis à des températures de fonctionnement élevées
- Pour tous types de luminaires, et toutes positions de fonctionnement

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm