



Opis produktu:

Żarówka do kuchenek

Tubularna lampa żarowa

Korzyści

- Niezawodna praca w specjalnych oprawkach lampowych przy wysokich temperaturach do 300°C

Cechy

- Żarnik dwuskrętny
- Lut, pochłaniacz gazu oraz kit trzonka odporne na działanie wysokiej temperatury

Zastosowanie



- W standardowych i elektrycznych kuchenkach, piekarnikach i innych urządzeniach, gdzie występuje wysoka temperatura pracy
- Ze specjalnymi oprawkami oświetleniowymi do doświetlenia piekarników

Wersje



Żarówka do kuchenek

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Cykl Przełączania	4 000
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Pozycja robocza	UNIWERSALNE
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Napięcie (Nom)	230-240 V
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Żarówka do kuchenek

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Zużycie energii
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Zużycie energii
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

